




Дифузен сензор

OGT-FPKG/6M



- 1 Бутони за програмиране
- 2 Светодиод 4 x 90°



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	с резба	
Приложение		
Функционален принцип	Дифузен сензор	
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]	10...36 DC	
Консумация на ток [mA]	25	
Клас на защита	II	
Защита срещу обръщане на полярността	да	
Тип на светлината	червена светлина	
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	150; (200 (...60 °C))	
Честота на превключване DC [Hz]	2000	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват [mm]	2...800; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)	
Фабрична настройка	режим на светло	
Диапазон на настройка [mm]	150...800	



Дифузен сензор

OGT-FPKG/6M

Възможност за регулиране на обхвата	да	
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	66	
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	473	
Механични данни		
Тегло [g]	255	
Корпус	с резба	
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 80,4	
Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Функция обучение	да	
Електронно заключване	да	
Акcesoари		
Доставени артикули	заключващи гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	


Дифузен сензор

OGT-FPKG/6M

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син

диаграми и графики

графика на печалба

