




Барьерен сензор - приемник

OEE-V



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Клас на защита	III
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 1

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Барьерен сензор - приемник

OEE-V

MTTF	[Години]	49633
------	----------	-------

Механични данни

Тегло	[g]	57,5
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M8 x 1
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		месинг с никелово покритие

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Връзка



WH = Цветове на проводниците :
screen = бял
екран