


Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 0,12; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	< 40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа


Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65



Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	653
Механични данни		
Тегло	[g]	152
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 56
Материал		PPO модифициран
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211 отвертка	
Забележки		
Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен



Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG

диаграми и графики

графика на печалба

