



Дифузен сензор

OUT-HNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	1...200; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	180



Дифузен сензор

OUT-HNKG

Размерите на светлинното
петно се отнасят до

при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]

-25...80

Защита

IP 67

Тестове / одобрения

EMC

EN 60947-5-2

Механични данни

Тегло [g]

0,15

Корпус

правоъгълен

Размери [mm]

28 x 16 x 51

Материал

PPO модифициран

Материал на лещата

стъкло

Дисплей / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

1 x Светодиод, жълт

Аксесоари

Доставени артикули

Ъглова скоба: 1, E20211

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен



Дифузен сензор

OUT-HNKG

диаграми и графики

графика на печалба

