


Ретро-рефлекторен сензор

OER-V/OET-V



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Клас на защита	III
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,03...0,2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Обхват [mm]	< 15; (Бяла хартия 200 x 200 mm)

Условия на работа


Околна температура [°C]	0...70
Защита	IP 67



Ретро-рефлекторен сензор

OER-V/OET-V

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	5623
Механични данни		
Тегло	[g]	72
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M8 x 1
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		месинг с никелово покритие
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Връзка		



1 = предавател
 2 = приемник
 Цветове на проводниците :
 RD = червен
 WH = бял
 screen = екран