




Барьерен сензор - предавател

OVS-00KG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OU5045

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



един предаващ диод на горната и долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 6
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	734
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват



Барьерен сензор - предавател

OUS-00KG/6M

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1801
Механични данни		
Тегло	[g]	0,258
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20211
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Връзка		



BN = Цветове на проводниците :
 кафяв
 BU = син
 BK = черен