



Дифузен сензор

OUN-DPKG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	къси обхвати
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Обхват [mm]	20...40; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	20



Дифузен сензор

OUN-DPKG

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	
Къси обхвати	да	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал	PPO модифициран	
Материал на лещата	стъкло	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен



Дифузен сензор

OUN-DPKG

диаграми и графики

графика на печалба

