


Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	< 35; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 0,12; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	< 40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа


Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG/6M

Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	653	
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	28 x 16 x 56	
Материал	PPO модифициран	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211	
	отвертка	
Забележки		
Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика	
	съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен

диаграми и графики

графика на печалба

