


Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	16; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 0,12; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	< 40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65



Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	28 x 16 x 56	
Материал	PPO модифициран	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба	
	отвертка	
Забележки		
Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика	
	съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Конектор: 1 x		