



Дифузен сензор

OUN-HPKG/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OU5069

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	къси обхвати
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи


Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Дифузен сензор

OUN-HPKG/6M

Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват	[mm]	20...40; (Бяла хартия 200 x 200 mm)	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	20	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Къси обхвати		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Тегло	[g]	295	
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	28 x 16 x 51	
Материал		PPO модифициран	
Материал на лещата		стъкло	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари			
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20211	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Връзка			



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен



Дифузен сензор

OUN-HPKG/6M

диаграми и графики

графика на печалба

