
OU5072

Ретро-рефлекторен сензор

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 20
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	950
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	160
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват	[m]	< 3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да

OU5072

Ретро-рефлекторен сензор


OUR-DXOG/S 4- Leiter

Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	28 x 16 x 51	
Материал		PPE модифициран	
Материал на лещата		стъкло	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари			
Доставени артикули		Ъглова скоба	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял