


Дифузен сензор

OUT-DNKG/US-100-DNO

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	< 200; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата	да

**Дифузен сензор**

OUT-DNKG/US-100-DNO

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	180
--	-----

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
--	-----------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Размери [mm]	28 x 16 x 51
--------------	--------------

Материал	PPO модифициран
----------	-----------------

Материал на лещата	стъкло
--------------------	--------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба
--------------------	--------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A

**Връзка**