


Фиброоптичен усилвател

OUF-HNKG/US-100-DNS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...50 DC
Консумация на ток	[mA]	35; ((24 V))
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрочервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Исходи

Електрическо изпълнение	NPN
Исходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват	[m]	0...0,12; (Бариерен сензор)
Обхват	[mm]	0...40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------



Фиброоптичен усилвател

OUF-HNKG/US-100-DNS

Защита	IP 65
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	0,075
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 16 x 56
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211 отвертка
--------------------	-------------------------------------

Забележки


Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

