


Фиброоптичен усилвател

OGF-DBOA/90-250V

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Корпус	с резба

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	90...250 AC/DC
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфрочервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Изходна функция		режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	9,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	9,5
Минимален работен ток	[mA]	10
Макс. ток на утечка	[mA]	5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	50
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	25
Честота на превключване DC	[Hz]	70
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		не

Обхват на следене


Обхват	[m]	0...0,08; (Барьерен сензор)
Обхват	[mm]	0...15; (Дифузен сензор)



Фиброоптичен усилвател

OGF-DBOA/90-250V

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		месинг с никелово покритие
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
		Накатена гайка
Забележки		
Забележки		режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна
		съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Връзка		



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син