


Фиброоптичен усилвател

OUF-DNKG/US-100-DNO

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	0...0,12; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	0...40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65



Фиброоптичен усилвател

OUF-DNKG/US-100-DNO

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 16 x 56
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба
	отвертка

Забележки

Забележки	режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна
	съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

