


Диагностична електроника за Фотоелектрични сензори

OV-110/10-55VDC

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	40; (24 V)

Изходи

Общ брой на изходите	1
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)
Честота на превключване DC	[Hz] 100

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...70
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20

Механични данни

Тегло	[g]	135,5
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Материал		PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	Помощ за конфигуриране	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Диагностична електроника за Фотоелектрични сензори

OV-110/10-55VDC

Електрическо свързване

терминали: 12 x ...2,5 mm²

Връзка



- 1 блокиращ сигнал
- 2 предавател
- 3 приемник
- 4 Изходна функция
- OUT транзисторни изходи