



Ретро-рефлекторен сензор

OGR-HBOA/90-250V/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OG0044

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	90...250 AC/DC
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Изходна функция		режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	9,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	9,5
Минимален работен ток	[mA]	10
Макс. ток на утечка	[mA]	5



Ретро-рефлекторен сензор

OGR-HBOA/90-250V/6M

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	50
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz]	25
Честота на превключване DC [Hz]	70
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват [m]	< 3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
------------	--

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	месинг с никелово покритие
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари


Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

**Ретро-рефлекторен сензор**

OGR-HBOA/90-250V/6M

Електрическо свързванеКабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Връзка**

BN = Цветове на проводниците :
BU = кафяв
 син