


Ретро-рефлекторен сензор

OWP-FPKG/AS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5104

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((36 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	250
Защита срещу късо съединение	да



Ретро-рефлекторен сензор

OWP-FPKG/AS

Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Обхват [m]	0,1...1,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	120
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър	да

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	36 x 60 x 10
Материал	ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

