


Инфрачервен температурен сензор

OWF-5000-BPKG

Спрени изделия

Алтернативни артикули: TW7011 + E35061 + E35065

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Корпус	цилиндричен
--------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400



Инфрачервен температурен сензор

OWF-5000-BPKG

Честота на превключване [Hz]	1000
DC	
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Хистерезис на диапазона на засичане [%]	1...15
---	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	940	

Механични данни

Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 58 / L = 129
Материал	корпус: месинг с бронзово покритие
Материал на лещата	стъкло

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари


Доставени артикули	фиброоптика с алуминиев шлах
--------------------	------------------------------

Забележки

Указания	Спрени изделия
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"





Инфрачервен температурен сензор

OWF-5000-BPKG

Връзка

