


Инфрачервен температурен сензор

OWF-5000-ANKG

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OW5001

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Корпус	цилиндричен
--------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Честота на превключване DC [Hz]	300



Инфрочервен температурен сензор

OWF-5000-ANKG

Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Хистерезис на диапазона на засичане	[%]	1...15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус	цилиндричен	
Размери	[mm]	Ø 58 / L = 129
Материал	корпус: месинг с бронзово покритие	
Материал на лещата	стъкло	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	фиброоптика с алуминиев шлаух	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x 7/8"		