


Фиброоптичен усилвател

OGF-DPKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OK5001

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 0,08; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	< 15; (Дифузен сензор)

Условия на работа


Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Фиброоптичен усилвател

OGF-DPKG

Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Тегло		[g]	0,189
Корпус			с резба
Размери		[mm]	M18 x 1 / L = 88
Означение на резбата			M18 x 1
Материал			месинг с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари			
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2	
		Накатена гайка	
Забележки			
Забележки		режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна	
		съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване	
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Връзка			



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен