


Инфрачервен температурен сензор

OWL-3506-ANKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Корпус	цилиндричен
--------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Честота на превключване DC [Hz]	300
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Хистерезис на диапазона на засичане [%]	1...15
---	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Защита	IP 65



Инфрачервен температурен сензор

OWL-3506-ANKG

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 58 / L = 200
Материал	корпус: месинг с бронзово покритие
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"



Връзка

