




Инфрачервен температурен сензор

OWS-3520-BPKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TW7001 + E35065

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Корпус

цилиндричен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да




Инфрачервен температурен сензор

OWS-3520-BPKG

Обхват на следене		
Хистерезис на диапазона на засичане	[%]	1...15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		цилиндричен
Размери	[mm]	Ø 58 / L = 150
Материал		корпус: месинг с бронзово покритие
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x 7/8"



Връзка

