


Инфрарчервен температурен сензор

OWI-BPKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TW7000

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Корпус

с резба

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

10...36 DC

Консумация на ток [mA]

20; ((24 V))

Клас на защита

II

Защита срещу обръщане на полярността

да

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]

2,5

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]

150

Защита срещу късо съединение

да

Вид защита от късо съединение

импулсна

Защита от претоварване

да

Обхват на следене

Възможност за регулиране на обхвата

да

Обхват на дължината на вълната [μm]

6...14

Време за реакция

Време за реакция [s]


< 500



Инфрачервен температурен сензор

OWI-BPKG

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		корпус: месинг с бронзово покритие
Материал на лещата		пластмаси
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Връзка		



Цветовете на проводниците :	
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял