




Инфрачервен температурен сензор

OWI-BPKG/10m

Артикулат не се предлага вече - запис в архива




Характеристики на продукта		
Корпус		с резба
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	20; ((24 V))
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	150
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Възможност за регулиране на обхвата		да
Обхват на дължината на вълната	[µm]	6...14
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	< 500
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 65



Инфрачервен температурен сензор

OWI-BPKG/10m

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	с резба	
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Означение на резбата	M30 x 1,5	
Материал	корпус: месинг с бронзово покритие	
Материал на лещата	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Връзка		



Цветовете на проводниците :	
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял