




Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Корпус		с резба
Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...55 DC
Консумация на ток [mA]		10; ((24 V))
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]		880
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		250
Честота на превключване DC [Hz]		160
Защита срещу късо съединение		да



Дифузен сензор

OGT-HPKG/US-100-DPS

Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	< 100; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
-------------	-----------------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	826	

Механични данни

Тегло [g]	74,3
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	месинг с никелово покритие
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Дифузен сензор

OGT-HPKG/US-100-DPS

Връзка

