


Защитна светлинна завеса

OYA0610-30-2-09-P-1-A



- T предавател
 R приемник
 1 Светодиод трицветен червен / зелен / оранжев
 2 Светодиод 2-цветна жълт / син
 3 Светодиод 2-цветна червен / зелен



Характеристики на продукта

Тип на светлината

Инфракчервена светлина

Приложение

Защитна функция

Ограничаване на достъпа - защита на ръката

Електрически показатели

Толеранс на напрежението
при работа

[%]

20



Защитна светлинна завеса

OYA0610-30-2-09-P-1-A


Работно напрежение	[V]	24 DC
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	< 2
Тип на светлината		Инфрочервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	950
Приемник		
Консумация на ток	[mA]	83
Токова топлинна консумация	[mA]	333
Предавател		
Консумация на ток	[mA]	42
Токова топлинна консумация	[mA]	333
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Брой изходи OSSD		2
Макс. токово натоварване на изход OSSD	[mA]	400; (24 V)
Защита срещу късо съединение		да
Обхват на следене		
Височина на защитената зона	[mm]	610
Резолуция (капацитет за откриване d)	[mm]	30
Ширина на защитната зона (слаба осветеност)	[m]	0...3
Ширина на защитната зона	[m]	2...10
Време за реакция		
Време за реакция	[ms]	9,5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...55
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K)
Тестове / одобрения		
EMC	IEC 61496-1	
Удароустойчивост	IEC 61496-1	
Устойчивост на вибрации	IEC 61496-1	
Класификация за безопасност		
ESPE (IEC 61496-1)		2
Съответства на изискванията		ISO 13849-1: 2015 категория 2, PL c IEC 62061 SIL 1
Време за употреба TM	[h]	175200
PFH	[1/h]	3,9E-08



Защитна светлинна завеса

OYA0610-30-2-09-P-1-A

Механични данни		
Тегло	[g]	5575
Размери	[mm]	787 x 76 x 74
Материал	защитна тръба: PMMA прозрачен; Предпазна капачка: POM; скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: силикон	
Дължина L	[mm]	787
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	предавател	1 x Светодиод
	приемник	2 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - предавател		
Кабел: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm ²		
Връзка		



1:	Нагряване
PK:	не се използва
Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт




Защитна светлинна завеса

OYA0610-30-2-09-P-1-A

Електрическо свързване - приемник

Кабел: 15 m, PVC; Максимална дължина на кабела: 100 m; 10 x 0,34 mm²

Връзка



1:	Нагряване
	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт