



Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGS700

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Защита на лазера клас	2
Корпус	с резба

Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((30 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	675
Тип. живот [h]	50000

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
-----------------------	------------



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	5
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...35
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Защита на лазера клас		2
Бележки за лазерната защита	Внимание:	Лазерна светлина
	импулсни резултати:	$\leq 1 \text{ mW}$
	Дължина на вълната:	675 nm
	Честота:	0,55 kHz
	Дължина на импулса:	900 μs
	Не гледайте в лъча.	
	Избягвайте излагането на лазерна светлина.	
	лазерен клас:	2
		EN 60825-1

Механични данни

Тегло [g]	0,062
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Връзка

