


Барьерен сензор - предавател

OGS-00KG/V4A/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGS300

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Функционален принцип	Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 17
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2000
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват



Барьерен сензор - предавател

OGS-OOKG/V4A/US-100

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

