




Предавател за налягане с керамична измервателна клетка

PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1			
Обхват на измерване	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...100,3 inH ₂ O	0...25 kPa
Процес на свързване	резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба			

Приложение

Система	контакти със златно покритие		
Приложение	за индустриални приложения		
Среда	течности и газове		
Температура на средата [°C]	-25...90; (при поискване: -40...90 °C)		
Мин. налягане на разрушаване	30000 mbar	12030 inH ₂ O	3000 kPa
Номинално налягане	6000 mbar	2400 inH ₂ O	600 kPa
Вид на налягането	относителното налягане		

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	16...32 DC
Консумация на ток [mA]	< 18
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	--------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
----------------------	---



Предавател за налягане с керамична измервателна клетка

PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V

Изходящ сигнал	аналогов сигнал
Брой аналогови изходи	1
Аналогов напреженов изход [V]	0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω]	2000
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...100,3 inH ₂ O	0...25 kPa
---------------------	--------------	--------------	------------------------------	------------

Прецизност / отклонения

Повторяемост [% от обхвата]	< 0,1; (с температурни колебания < 10 K)			
Отклонение на характеристиките [% от обхвата]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)			
Дългосрочна стабилност [% от обхвата]	< ± 0,05; (за 6 месеца)			
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K]	0,2; (0...80 °C)			
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K]	0,3; (0...80 °C)			

Време за реакция

Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms]	3
--	---

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на съхранение [°C]	-40...100
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	Излъчване на смущения	съгласно директивата за автомобилите 2004/104 / ЕО
	CISPR 25	
	Устойчивост срещу смущения	съгласно директивата за автомобилите 2004/104 / ЕО
Удароустойчивост	ISO 11452-2 Високочестотно излъчване	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	ниво на строгост 4
	DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
	DIN EN 61373	Категория 3
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
	DIN EN 61373	Категория 2
MTTF [Години]	485	



Предавател за налягане с керамична измервателна клетка

PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V	Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване	
Директивата за оборудване под налягане		
Железопътни приложения	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1

Механични данни		
Тегло	[g]	222
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM	
Мин. цикли на налягане	100 милиона	
Процес на свързване	резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба	
Интегриран елемент на ограничителя	не (може да бъде модернизирана)	

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

