


Барьерен сензор - предавател

OGS-00KG/US/90°



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	< 19
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 9
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	3000
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 68

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]		1714



Барьерен сензор - предавател

OGS-00KG/US/90°

Механични данни

Тегло	[g]	58
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		неръждаема стомана; ABS
Материал на лещата		PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Гайки: 2
	заключващи шайби: 2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

