




Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-CPKG/US/90°/70MM



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Система	Потискане на фона
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	25
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	625

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-CPKG/US/90°/70MM

Обхват на следене		
Обхват	[mm]	< 70; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	16
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 68
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	492
Механични данни		
Тегло	[g]	51,2
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		неръждаема стомана; ABS
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Гайки: 2	
	заклучващи шайби: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
2 1 3 4		

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-CPKG/US/90°/70MM

Връзка

