




Барьерен сензор - предавател

OHS-00KG/0,20M/AS

Спрени изделия

Алтернативни артикули: O8S201

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660
Тип. живот [h]	75000
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C]	25

Изходи

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 1,2
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	10
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват



Барьерен сензор - предавател

OHS-00KG/0,20M/AS

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...50
Защита		IP 67

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	

Механични данни		
Тегло	[g]	14,9
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Материал		ABS
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m, PVC

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

