


Ретро-рефлекторен сензор

OIP-FNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	65
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Ретро-рефлекторен сензор

OIP-FNKG

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,15...2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	200
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
Възможност за поляризационен филтър	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	0,124
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	PBT; PPO модифициран
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2 отвертка
--------------------	---------------------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5

Връзка





Ретро-рефлекторен сензор

OIP-FNKG

диаграми и графики

графика на печалба

