


Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Корпус	с резба
--------	---------

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	15; ((24 V))
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	80
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Дифузен сензор

OITGFNKG

Обхват на следене		
Обхват	[mm]	< 80
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата		M30 x 1,5
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2 отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5		
Връзка		

