




Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/FO/AS



1 бутон



Характеристики на продукта	
Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен
Приложение	
Функционален принцип	Барьерен сензор
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)



Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/FO/AS

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	1200
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	968
Механични данни		
Тегло	[g]	27
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		предния обектив
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да
Акcesoари		
Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964	
	винтове: 2 x M3 x 16	
	пружинни шайби: 2	
	Гайки: 2	
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

Барьерен сензор - приемник


OJE-FPKG/FO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



2 Teach

диаграми и графики

графика на печалба

