




Дифузен сензор

OJB-FPKG/SO



1 бутон



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200



Дифузен сензор

OJB-FPKG/SO

Честота на превключване [Hz]	2000	
DC		
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват [mm]	1...600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	60	
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	854	
Механични данни		
Тегло [g]	73,7	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	35 x 11 x 24	
Материал	корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS	
Материал на лещата	стъкло	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване	да	
Акcesoари		
Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964	
	винтове: 2 x M3 x 16	
	пружинни шайби: 2	
	Гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	


Дифузен сензор

OJB-FPKG/SO

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял

диаграми и графики

графика на печалба

