




Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/FO/AS



1 Бутон без функции



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 19
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 10



Барьерен сензор - предавател

OJS-OOKG/FO/AS

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	1000
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	1773
Механични данни	
Тегло [g]	26,95
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	35 x 24 x 11
Материал	корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата	стъкло
Настройка на обектив	предния обектив
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Работа 1 x Светодиод, зелен
Акcesoари	
Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964
	винтове: 2 x M3 x 16
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2
Забележки	
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Конектор: 1 x M8; кодиране: A	

Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/FO/AS

Връзка

