




Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO/AS



1 бутон



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Барьерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...30 DC
Консумация на ток [mA]		< 12
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната [nm]		660
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5



Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO/AS

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	1200
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	952
Механични данни		
Тегло	[g]	26,9
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да
Акcesoари		
Доставени артикули	винтове:	2
	пружинни шайби:	2
	Гайки:	2
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



2 Teach



Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO/AS

диаграми и графики

графика на печалба

