




Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFNKG/SQ/AS



1 бутон



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Система		поляризационен филтър
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...30 DC
Консумация на ток [mA]		< 22
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната [nm]		660
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)



Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFNKG/SO/AS

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,2...1,5; (Призматичен рефлектор 50 x 50 mm E20722)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	64
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	897

Механични данни

Тегло	[g]	36,8
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да

Акcesoари

Доставени артикули	винтове: 2
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти


OJPGFNKG/SQ/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка





Ретро-рефлекторен сензор за откриване на
прозрачни обекти

OJPGFNKG/SQ/AS

диаграми и графики

графика на печалба

