



Барьерен сензор - предавател

OLS-00KG/LS-400

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5S500 + E21122

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Защита срещу пренапрежение	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 25



Барьерен сензор - предавател

OLS-00KG/LS-400

Възможност за регулиране на обхвата	не	
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2000	
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	75 x 27 x 62	
Материал	PBT	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x 7/8"		