



Ретро-рефлекторен сензор

OMP-FKOW/T/LS-500



Приемник в долната леща
Трансмисер в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	24...240 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	6
Клас на защита		II
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Тип. живот	[h]	100000
Референтна температура за експлоатационна продължителност	[°C]	25

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Контактен товар	3A / 250 V AC



Ретро-рефлекторен сензор

OMP-FKOW/T/LS-500

Честота на превключване AC	[Hz]	10
Честота на превключване DC	[Hz]	10
Защита срещу късо съединение		не
Функция за време	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	13,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за поляризационен филтър		да

Време за реакция

Време за реакция	[s]	< 10
------------------	-----	------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...40
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	198,5
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	73 x 45 x 49
Материал		ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A; Заклучване: алуминий, безцветно анодизиран





Ретро-рефлекторен сензор

OMP-FKOW/T/LS-500

Връзка

