


Барьерен сензор - предавател

OMS-00KG/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 80
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
-----------------------	------------



Барьерен сензор - предавател

OMS-00KG/US-100

Обхват	[m]	< 50
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	320
Размерите на светлинното петно се отнасят до		Обхват

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...40
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6	
-----	----------------------	--

Механични данни

Тегло	[g]	68,039
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	73 x 45 x 49
Материал		ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата		PMMA

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: алуминий, безцветно анодизиран



Връзка

