




Фиброоптичен усилвател

00F-FPKG/M16/GL6



1 монтаж на DIN релса



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	Функция за проверка на изхода	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...36 DC
Консумация на ток	[mA]	50; ((24 V))
Макс. консумация на енергия	[VA]	1,2
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	630
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	



Фиброоптичен усилвател

00F-FPKG/M16/GL6

Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2	
Функция за проверка на изхода	да	
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	200	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200	
Честота на превключване DC [Hz]	1000	
Бележки за честотата на превключване [Hz]	фиксиран.	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Функция за време [s]	0,001...0,1	
Обхват на следене		
Обхват [m]	< 0,4; (Бариерен сензор)	
Обхват [mm]	0...200; (Дифузен сензор)	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	автоматична и ръчна настройка на точката на превключване; логически функции И ИЛИ; втора точка на превключване	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-20...60	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло [g]	548,5	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	76,5 x 123,9 x 70,7	
Брой канали	6	
Оптична връзка	FE-00 / FT-00	
Материал	корпус: ABS; прозорец за показване: PMMA; LED прозорец: SEPS; капак: цинкова отливка с пластмасово покритие (PA)	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей		напълно графичен LCD дисплей, възможност за завъртане на дисплея с



Фиброоптичен усилвател

00F-FPKG/M16/GL6

	180 ° избор на език (немски, английски, френски)
Статус на превключване	6 x Светодиод, жълт
Електронно заключване	да

Акcesoари


Доставени артикули	релса: 1 x 113 mm, EN 60715
--------------------	-----------------------------

Забележки


Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M16



Връзка



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

О Функция за проверка на изхода