




Фиброоптичен усилвател

OOF-FPKG/M16/GL8



1 монтаж на DIN релса



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	Функция за проверка на изхода	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...36 DC
Консумация на ток	[mA]	50; ((24 V))
Макс. консумация на енергия	[VA]	1,3
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	630
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP



Фиброоптичен усилвател

00F-FPKG/M16/GL8

Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2
Функция за проверка на изхода		да
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	200
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	800
Бележки за честотата на превключване	[Hz]	фиксиран.
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Функция за време	[s]	0,001...0,1
Обхват на следене		
Обхват	[m]	< 0,4; (Бариерен сензор)
Обхват	[mm]	0...200; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри		автоматична и ръчна настройка на точката на превключване; логически функции И ИЛИ; втора точка на превключване
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	595
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	76,5 x 149 x 70,7
Брой канали		8
Оптична връзка		FE-00 / FT-00
Материал		корпус: ABS; прозорец за показване: PMMA; LED прозорец: SEPS; капак: цинкова отливка с пластмасово покритие (PA)
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплей / работни елементи		
Дисплей		напълно графичен LCD дисплей, възможност за завъртане на дисплея с



Фиброоптичен усилвател

00F-FPKG/M16/GL8

	180 ° избор на език (немски, английски, френски)
Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
Електронно заключване	да

Акcesoари


Доставени артикули	релса: 1 x 137 mm, EN 60715
--------------------	-----------------------------

Забележки


Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M16



Връзка



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6
- N: Out 7
- J: Out 8

О Функция за проверка на изхода