



Ретро-рефлекторен сензор

OPR-FBOW

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA0104 или OA0105

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Честота АС	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	35...250 АС
Консумация на ток	[mA]	< 10
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението АС	[V]	7,5
Макс. ток на утечка	[mA]	6
Постоянна стойност тока на превключващия изход АС	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване АС	[Hz]	15



Ретро-рефлекторен сензор

OPR-FBOW

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене	
Обхват [m]	0,15...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,15...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	86 x 28 x 142
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
терминали: ...1,5 mm ²	

Връзка	
--------	--

