



Ретро-рефлекторен сензор

OPR-FBOW/3L

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA0104 или OA0105

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC
Консумация на ток	[mA]	14; ((24 V))
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	4
Макс. ток на утечка	[mA]	6
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	350
Честота на превключване AC	[Hz]	15
Защита срещу късо съединение		не



Ретро-рефлекторен сензор

OPR-FBOW/3L

Защита от претоварване		не	
Обхват на следене			
Обхват	[m]	0,15...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,15...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-20...80	
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	86 x 28 x 142	
Материал		PPO модифициран	
Материал на лещата		стъкло	
Дисплей / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
терминали: ...1,5 mm²			
Връзка			

