



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	12; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Честота на превключване DC [Hz]	80
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Ретро-рефлекторен сензор

OPR-FPKG

Обхват на следене		
Обхват	[m]	0,15...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,15...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	86 x 28 x 142
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm ²		
Връзка		

