


Ретро-рефлекторен сензор

ORR/ORT-V/10m

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OR0004

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене


Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,3...1; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Обхват [mm]	< 200; (Бяла хартия 200 x 200 mm)



Ретро-рефлекторен сензор

ORR/ORT-V/10m

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Материал		PPO модифициран
Настройка на обектив		странични лещи
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20212
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m; 2 x 0,14 mm ²		
Връзка		



1 = предавател
 2 = приемник
 Цветове на проводниците :
 RD = червен
 WH = бял
 screen = екран