




Барьерен сензор - предавател

OSS-000A



| Характеристики на продукта   |      |                       |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Тип на светлината            |      | Инфрачервена светлина |
| Корпус                       |      | правоъгълен           |
| Приложение                   |      |                       |
| Функционален принцип         |      | Барьерен сензор       |
| Електрически показатели      |      |                       |
| Честота AC                   | [Hz] | 47...63               |
| Работно напрежение           | [V]  | 20...250 AC/DC        |
| Консумация на ток            | [mA] | 18                    |
| Клас на защита               |      | II                    |
| Тип на светлината            |      | Инфрачервена светлина |
| Дължина на вълната           | [nm] | 880                   |
| Изходи                       |      |                       |
| Честота на превключване AC   | [Hz] | 25                    |
| Честота на превключване DC   | [Hz] | 100                   |
| Защита срещу късо съединение |      | не                    |
| Защита от претоварване       |      | не                    |
| Обхват на следене            |      |                       |
| Предавател / приемник        |      | предавател            |
| Обхват                       | [m]  | < 20                  |



## Барьерен сензор - предавател

OSS-000A

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Възможност за регулиране на обхвата | не |
|-------------------------------------|----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...80 |
| Защита                  | IP 65    |

## Тестове / одобрения

|               |              |        |
|---------------|--------------|--------|
| EMC           | EN 60947-5-2 |        |
|               | EN 55011     | клас B |
| MTTF [Години] | 1036         |        |

## Механични данни

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Тегло [g]            | 265             |
| Корпус               | правоъгълен     |
| Размери [mm]         | 80 x 28 x 95    |
| Материал             | PPO модифициран |
| Материал на лещата   | стъкло          |
| Настройка на обектив | странични лещи  |

## Дисплей / работни елементи

|         |        |                     |
|---------|--------|---------------------|
| Дисплей | Работа | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|--------|---------------------|

## Акcesoари

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Доставени артикули | Ъглова скоба: 1, E20210 |
|                    | отвертка                |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5

## Връзка

